



De beste retrofit daglichtervaring met sky en optimale functionele verlichting

Eenvoudig te plaatsen in het plafondraaster of te combineren met accessoires voor een gemakkelijke installatie. Het bestaat uit een "Sky & Sun"-deel dat de decoratieve functie van een kunstmatig plafondvenster vervult en een "Daylight"-deel dat het functionele licht levert. In combinatie met de NatureConnect link of scèneset bootst het daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren, met behulp van lichtrecepten die het energieniveau verhogen en ervoor zorgen dat binnenruimtes in harmonie zijn met de natuur. Ontworpen voor flexibele montage: inbouw of verlaagd plafond/plafond van pleisterwerk met accessoires.

Voordelen

- Eenvoudige retrofitervaring.
- Mensen die in ruimtes zonder ramen werken missen het daglicht minder.
- Simuleer het dagelijkse ritme van natuurlijk daglicht met hoogwaardige, kantoorconforme, functionele verlichting.
- Donkere gebieden laten een 50% hogere bezettingsgraad zien.

- NatureConnect link- en scènesets synchroniseren alle armaturen en zijn compatibel met Interact, DALI en Dynalite.
- Geschikt voor inbouw- en pendelinstallaties.

- Onderwijs
- Winkels

Applications

- Kantoren
- Gezondheidszorg
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken


- Dynamisch "Dagritme" met Link/scèneset
- Hemel, zon en tunable white CCT (kleurtemperatuur) tussen 3800 K en 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60



Maatschets



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	6.600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Tunable White
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	93 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	≥90
Optiektype	Opaal

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	75 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Beschermingsklasse	IP40/44 Bescherming draden; spatwaterdicht
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	3

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169627789	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Ja