



Beste dagslysopplevelse for ettermontering med dagslyspanel og optimal funksjonell belysning

Enkel å plassere i systemhimlingen eller kombinere med tilbehør for enkel installasjon. Den består av en «Sky & Sun»-del, som oppfyller den dekorative funksjonen til et kunstig takvindu, og en «Daylight»-del, som gir det funksjonelle lyset. Kombinert med NatureConnect-linken eller scenesettet etterligner den dagslys ved å simulere solens daglige mønstre, og bruker lysoppskrifter som øker energinivået og bidrar til at innendørsområder føles i harmoni med naturen. Konstruert for fleksibel montering: innfelt eller nedhengt eller gipshimling, med tilbehør.

Fordeler

- Enkel ettermontering.
- Folk som arbeider i rom uten vinduer savner dagslyset i mindre grad.
- Etterlign døgnrytmen til naturlig dagslys med høykvalitets, kontorgodkjent og funksjonell belysning.
- Mørke områder viser 50 % høyere belegg.
- NatureConnect koblings- og scenesett synkroniserer alle lysarmaturer og er kompatible med Interact, DALI og Dynalite.
- Egnert for innfelte og nedhengte installasjoner.

Applications

- Kontorer
- Helsevesen
- Hotell- og restaurantnæring
- Utdanning
- Detaljhandel

Funksjoner


- Dynamisk «dagsrytme» med Link/scenesett
- Himmel, sol og justerbar hvitfargetemperatur (CCT) mellom 3800 K og 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60



Målskisse



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	6 600 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	Tunable White
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Optikktype	Opal

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	75 W
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP40/44 Ledningsbeskyttet, sprutsikker
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	3

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505105730	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Ja

