



Melhor experiência de retrofit com iluminação semelhante à luz natural do dia e ótima iluminação funcional

Fácil de colocar no teto falso de grelha ou combinar com acessórios para fácil instalação. Consiste numa parte "Sky & Sun", que desempenha a função decorativa de uma claraboia artificial, e numa parte "Daylight", que proporciona a iluminação funcional. Em conjunto com o link ou conjunto de cenas do NatureConnect, imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, recorrendo a receitas de luz que aumentam os níveis de energia e promovem a harmonia dos espaços interiores com a natureza. Projetado para montagem flexível: encastrado em teto de gesso ou suspenso, com acessórios.

Benefícios

- Experiência de retrofit fácil.
- As pessoas que trabalham em espaços sem janelas sentem menos falta da luz natural do que outras.
- Reproduz o ritmo diário da luz natural com iluminação funcional de alta qualidade, compatível com escritórios.
- Áreas escuras apresentam uma taxa de ocupação 50% maior.
- Os conjuntos de links/cenas NatureConnect sincronizam todas as luminárias e são compatíveis com Interact/DALI/Dynalite.
- Adequado para instalações embutidas e suspensas.

Applications

- Escritórios
- Cuidados de saúde

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60




- Hotéis
- Escolas
- Retail

Características

- Ritmo circadiano dinâmico com conjunto de ligação/cena
- Modos de iluminação Sky e Sun, e CCT branco ajustável (temperatura de cor correlacionada) entre 3800 K e 4900 K.
- CRI > 90, UGR 19

Desenho dimensional



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Fluxo Luminoso	6.600 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Tunable White
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	93 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	≥90
Tipo de ótica	Opalino

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	75 W
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Branco RAL 9003
Código de proteção de entrada	IP40/44 Proteção de cabos, à prova de salpicos
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]

Funcionamento de emergência

Central de emergência	Não
-----------------------	-----

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-5%
Cromaticidade inicial	3

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
62778900	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Sim