



## Najlepší zážitok z retrofitu denného svetla s efektom simulovanej oblohy a optimálnym funkčným osvetlením

Ľahko sa umiestňuje do mriežky alebo sa kombinuje s príslušenstvom pre jednoduchú inštaláciu. Skladá sa z časti „Obloha a slnko“, ktorá plní dekoratívnu funkciu umelého strešného okna, a časti „Denné svetlo“, ktorá poskytuje funkčné svetlo. V kombinácii s prepojením NatureConnect alebo sadou scén napodobňuje denné svetlo simuláciou denných vzorcov slnka, pričom využíva svetelné režimy, ktoré zvyšujú hladinu energie a pomáhajú vnútorným priestorom byť v harmónii s prírodou. Navrhnuté pre flexibilnú montáž: zapustené alebo zavesené/sadrokartónové stropy s príslušenstvom.

### Výhody

- Jednoduchá skúsenosť s modernizáciou.
- Ľuďom pracujúcim v priestoroch bez okien chýba denné svetlo menej.
- Napodobnite denný rytmus prirodzeného svetla pomocou vysoko kvalitného, funkčného osvetlenia vhodného pre kancelárie.
- Tmavé oblasti vykazujú o 50 % vyššiu obsadenosť.

- Prepojovacie a scénické sady NatureConnect synchronizujú všetky svietidlá a sú kompatibilné s Interact/DALI/Dynalite.
- Vhodné pre zapustené aj závesné inštalácie.

## Applications

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Pohostinstvo

## Versions


LP913P NC3 SKYLIGHT  
W62L62




LP913P NC3 SKYLIGHT  
W60L60



## Rozmerový obrázok



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

- Vzdelávanie
- Maloobchod

## Vlastnosti

- Dynamický „denný rytmus“ s nastavením Link/Scéna
- Obloha, Slnko a laditeľná biela CCT medzi 3800 K a 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

### Všeobecné informácie

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka |
| Vrátane napájacia           | Áno        |

### Svetelné technické

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Svetelný tok                           | 6 600 lm      |
| Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | Tunable White |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 93 lm/W       |
| Index podania farieb (CRI)             | ≥90           |
| Typ optiky                             | Opálové       |

### Prevádzkové a elektrické

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Vstupné napätie               | 220–240 V             |
| Sieťová frekvencia            | 50 to 60 Hz           |
| Spotreba                      | 75 W                  |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Nie                   |
| Trieda ochrany IEC            | Bezpečnostná trieda I |

### Mechanické časti a teleso

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Farba telesa                     | Biela RAL 9003           |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné] |

### Núdzová prevádzka

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Centrálna núdzová prevádzka | Nie |
|-----------------------------|-----|

### Schválenie a použitie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Požiarna odolnosť       | Teplota 650 °C, trvanie 30 s |
| Značka horľavosti       | –                            |
| Značka CE               | Áno                          |
| Značka ENEC             | Značka ENEC                  |
| Rozsah okolitých teplôt | +10 až +35 °C                |

### Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tolerancia svetelného toku | +/-5% |
| Počiatočná chromatickosť   | 3     |

## Ovládanie a stmievanie

| Order Code | Full Product Name              | Stmievateľné |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 63046800   | LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62 | DALI<br>Áno  |
| 62778900   | LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 | DALI<br>Áno  |