



Bästa eftermonteringslösning för dagsljusupplevelse med himmelseffekt och optimal funktionell belysning

Enkel att placera i undertakets rutnät eller kombinera med tillbehör för smidig installation. Den består av en "Sky & Sun"-del, som uppfyller den dekorativa funktionen av ett konstgjort takfönster, och en "dagsljus"-del, som ger det funktionella ljuset. Kombinerat med NatureConnect-länken eller sceninställningen efterliknar den dagsljus genom att simulera solens dagliga mönster, med ljusprogram som ökar energinivåerna och hjälper inomhusmiljöer att kännas i harmoni med naturen. Designad för flexibel montering: infälld eller nedpendlat/gipstak med tillbehör.

Fördelar

- Enkel upplevelse vid eftermontering.
- Människor som arbetar i fönsterlösa utrymmen saknar dagsljus mindre.
- Efterlikna den dagliga rytmen hos naturligt dagsljus med högkvalitativ, kontorsanpassad, funktionell belysning.
- Mörka områden visar 50 % högre beläggning.

- NatureConnect länk- och scenuppsättningar synkroniserar alla armaturer och är kompatibel med Interact, DALI och Dynalite.
- Lämplig för både infällda och upphängda installationer.

- Utbildning
- Handel

Applications

- Kontor
- Hälsa- och sjukvård
- Hotell och restaurang

Funktioner


- Dynamisk "dagsrytm" med länk/sceninställning
- Himmel, sol och avstämbar vit färgtemperatur (CCT) mellan 3800 K och 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60



Måttskiss



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	6 600 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Tunable White
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥90
Optiktyp	Opaliserad

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	75 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Kod för kapslingsklass	IP40/44 Kabelskyddad, stänksäker
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
Initial kromaticitet	3

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505105730	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Ja