



Ідеальна альтернатива магнітним приводам

PrimaVision BasePerform

Високонадійні електронні приводи для ламп SON і CDO, призначені для економії енергії завдяки кращій світловій ефективності порівняно з магнітними приводами, а також для зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації до 50 000 годин.

Переваги

- Орієнтовано на найкращу роботу з лампами SON і CDO – може працювати до 6 років без витрат на обслуговування
- Конкурентоспроможна ціна – аналогічна магнітній системі (баластовий опір + електрод + конденсатор)
- Однакова кількість приводів на MCB, що й для електромагнітних баластових опорів

Характеристики

- Строк експлуатації до 50 000 годин, гарантія на 3 роки
- Перспективне рішення [відповідність A2], створене для конкуренції з електромагнітними системами
- Широкий діапазон температур: від -30 до +55 C

Застосування

- Дороги
- Міські вулиці
- Парки


PrimaVision BasePerform

Версії



GPPR IPVCP0Xt 0016

Розміри



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON/CDO Q 220-240V						

