



Klasický design

Classic LEDspotMV

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Výhody

- Dlouhá životnost
- Obrovské úspory energie
- Nízké tepelné vyzařování

Vlastnosti

- Klasický design
- Snadná modernizace svítidla
- Vysoká energetická účinnost

Aplikace


- Rozsah okolní provozní teploty –20 až 45 °C
- Určeno pouze pro suché vnitřní prostředí
- Lze použít ve většině otevřených svítidel s objímkami GU10, které nabízejí dostatečný prostor (10 mm volného prostoru)
- Není určeno pro použití se svítidly nouzového nebo únikového osvětlení

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Rozměrové výkresy



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

