



Klasszikus kialakítás

Classic LED spotMV

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

Előnyök

- Hosszú élettartam
- Hatalmas energiamegtakarítás
- Alacsony hőkibocsátás.

Szolgáltatások

- Klasszikus kialakítás
- Közvetlenül lecserélheti a meglévő hagyományos fényforrásait
- Energiatakarékos

Alkalmazás

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20 °C – 45 °C környezeti hőmérséklet
- Csak beltérben, száraz körülmények között használható
- a legtöbb GU10-es foglalatú nyitott lámpatestben használható, amelyek legalább 10 mm szabad teret biztosítanak
- Nem használható vészvilágítási és kijáratmutató lámpatestekben


Classic LED spotMV

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Méretezett rajza



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

