



Klassisk design

Klassisk LED-spotMV

Classic LEDspotMV har klassisk design og gir varmt halogenlignende lys og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene. Det er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU10-holder og er designet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir betydelige energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Store energibesparelser
- Lav varmegenerering.

Funksjoner

- Klassisk design
- Enkel ettermontering
- Energieffektiv

Søknad

- Driftstemperaturen er mellom -20 °C og 45 °C.
- Kun for bruk i tørre innendørsmiljøer. Kan brukes i de fleste åpne armaturer med GU10-lampeholder som har tilstrekkelig med plass (10 mm fritt luftrom)
- Ikke beregnet for bruk med nødbelysningsarmaturer eller nødutgangsllys


Klassisk LED-spotMV

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Målskisse



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

