



Design clasic tradițional

Classic LED spotMV

Având o construcție clasică tradițională, Classic LEDspotMV oferă lumină caldă, asemănătoare celei produse de lămpile cu halogen, reducând totodată consumul de energie cu aproximativ 90%. Este compatibilă cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și este proiectată ca alternativă de înlocuire a vechilor instalații de lămpi cu halogen sau cu incandescentă. Lămpile LED asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Beneficii

- Durată de viață foarte lungă
- Reducere foarte mare a consumului de energie
- Generează o cantitate mică de căldură.

Caracteristici

- Design clasic tradițional
- Montare simplă pe vechile instalații
- Eficient din punct de vedere energetic

Cerere

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este cuprins între -20 și 45 °C
- Trebuie utilizat numai în medii interioare uscate; poate fi utilizat cu majoritatea sistemelor deschise cu socluri de lampă GU10 care oferă spațiu suficient (10 mm de spațiu liber)
- Nu este aprobată pentru instalații pentru iluminat de urgență sau lumini pentru ieșire


Classic LED spotMV

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Cote



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

