



Класичний успадкований дизайн

Класичний дизайн Classic LEDspotMV забезпечує тепле світло, подібне до галогенових ламп, та заощаджує близько 90% електроенергії. Вона сумісна з більшістю існуючих пристроїв із тримачем GU10 і призначена для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. Світлодіодні лампи забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

- Довговічна лампа
- Значне енергозбереження
- Низьке тепловиділення.

Applications

- Діапазон температури під час роботи від -20 °C до 45 °C навколишнього середовища
- Тільки для застосування в сухих приміщеннях; може використовуватися в більшості відкритих пристроїв із тримачами ламп GU10, що забезпечують достатній простір (10 мм вільного повітряного простору)
- Не призначено для використання з пристроями просторового освітлення чи освітлення виходу

Характеристики

- Класичний успадкований дизайн

- Проста модернізація
- Енергоефективність


Версії

LEDspotMV GU10 MR16 ND



CorePro LEDspot MV 25W
GU10 830 36D

Розміри



Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	GU10
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	36 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	4,6 W
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

3 регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	PAR16
-------------	-------

Затвердження й застосування

Споживання енергії кВт/1000 год	5 kWh
---------------------------------	-------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Код кольору	Світловий потік	Сила світла (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	827	395 lm	700 cd	2700 K
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	830	410 lm	740 cd	3000 K

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	78 °C
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C