



Thiết kế cổ điển truyền thống

Đèn LED chiếu điểm MV cổ điển

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như dui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

Lợi ích

- Tuổi thọ cao
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội
- Sinh nhiệt ít.

Tính năng


- Thiết kế cổ điển truyền thống
- Dễ dàng nâng cấp
- Tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ sử dụng trong nhà ở những nơi khô ráo, có thể dùng với hầu hết các bộ đèn và dui đèn GU10 có đủ không gian lắp đặt (khoảng trống 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Đèn LED chiếu điểm MV cổ điển

Sơ đồ chùm tia



Beam diagram - Essential LED 4.6-50W GU10
827 36D

