



Endüstriyel ve ticari uygulamalar için enerji verimliliği sunan aydınlatma

GreenUp Waterproof

GreenUp Waterproof yüksek seviyede verimli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. Nem ve tozdan koruma gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Geleneksel çift T8 su geçirmeyen ürüne göre %62'ye kadar önemli bir enerji tasarrufu sağlar. UV korumalı PC ve ekstrüzyon işleminin kullanımı, ürünü yarı dış mekanlar için uygun kılar ve dahili havalandırma ile birlikte güçlü bir performans sağlar. Profesyonel optik tasarım ve Philips LED modülü, CRI 85 değerinde, en konforlu ışık deneyimini sunar.

Faydaları

- Yüksek enerji verimliliği
- Uzun kullanım ömrü
- Esnek kurulum


Özellikler

- 105 lm/W sistem verimi
- 40.000 saat kullanım ömrü (Philips Lumileds ve Xitanium®)
- CRI 85 (Profesyonel optik tasarım ve Philips LED modülü)
- Kurulum için kayar yuva
- UV korumalı PC ve ekstrüzyon işlemi, dahili havalandırma

Uygulama

- Endüstri
- Koridorlar / yürüyüş yolları
- Kapalı otoparklar


Versions



GreenUp Waterproof G2

GreenUp Waterproof G2

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	-
Muhafaza Rengi	Gri ve beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
CE işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
36314199	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	4000 K	3.600 lm
36320299	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	6500 K	3.600 lm
36321999	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	6500 K	3.600 lm
36324099	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	4000 K	2.500 lm
36316599	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	4000 K	5.600 lm
36322699	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	6500 K	5.600 lm
36312799	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	4000 K	1.800 lm
36318999	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	6500 K	1.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36314199	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	30 W
36320299	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	30 W
36321999	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	30 W
36324099	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	20 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36316599	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	46 W
36322699	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	46 W
36312799	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	15 W
36318999	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	15 W

