



# Optimal ytelse og bærekraft

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains er et banebrytende LED-rør skapt for ytelse, holdbarhet og miljø. Dette er det første LED-lysrør med 40 % resirkulert plast og setter en ny standard for bærekraftig belysning uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med lang levetid på 75 000 timer og høyt lysutbytte på opptil 185 lm/W sikrer MASTER LEDtube T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED tubes er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gir gode besparelser og sikrer at dette røret kan brukes i de fleste krevende bruksområder.

### Fordeler

- Overlegen ytelse i alle bruksområder
- Enestående besparelser med lavt energiforbruk og lang levetid
- Robust og pålitelig: tåler hverdagslige forhold

### Funksjoner

- Laget av 40 % resirkulert plast
- Imponerende energisparing og holdbarhet med opptil 185 lm/W effektivitet og 75 000 timers levetid
- Splintsikker, består falltest horisontalt fra en høyde på 4 m på en flat betongoverflate i henhold til IEC 61549.
- Muliggjør enkel implementering av HACCP uten behov for ekstra beskyttelse, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå
- Enkel å installere på EM-forkobling eller koble til direkte strømmnett; roterbare endestykker (opptil 90°) for fleksibel installasjon

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

### Søknad

- Kontorer, skoler, helsevesen
- Parkering, lagerbygninger og industri
- Offentlige rom

### Versions



LEDtubes, 600mm 8.5W, 900mm  
10.5W, 1200mm 12W, 1200mm 15W




LEDtube Starter




SPPR MLEDGA 0024

# MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

## Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

# MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

## Teknisk belysning

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) 70 %

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

## Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Brytersyklus	Nominell levetid
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Brytersyklus	Nominell levetid
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	G13 Rotatable end-cap	200 000	75 000 time(r)

## Teknisk belysning

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	1 575 lm
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 grad(er)	6500 K	80	865	1 575 lm
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	2 500 lm
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	3 400 lm
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 700 lm
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	3 700 lm
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	160 grad(er)	3000 K	80	830	3 400 lm
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 700 lm
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	1 090 lm
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	1 150 lm
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 grad(er)	6500 K	80	865	1 150 lm
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 000 lm
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 100 lm
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	2 100 lm
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 900 lm
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 100 lm
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	3 100 lm
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm

### Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line	Starttid
Order Code	Name	Inngangsfrekvens	Effektforbruk (nom.)
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 til 60 Hz	12 W
		50 to 60 Hz	0,5 s
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 til 60 Hz	12 W
		50 to 60 Hz	0,5 s
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	13,5 W
		-	0,5 s
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	13,5 W
		-	0,5 s
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	13,5 W
		-	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Line	Starttid
Order Code	Name	Inngangsfrekvens	Effektforbruk (nom.)
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	20 W
		-	0,5 s
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	20 W
		-	0,5 s
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	20 W
		-	0,5 s
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	13,5 W
		-	0,5 s
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO	50 til 60 Hz	13,5 W
		-	0,5 s

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Line Frequency	Effektforbruk	Starttid (nom.)
	13.5W 840 T8 SDCM				
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
929004242402	MAS LEDtube	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Line Frequency	Effektforbruk	Starttid (nom.)
	1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC				
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s

### Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 °C
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 °C
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	55 °C

### Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Matt	T8
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Matt	T8
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	Matt	T8
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	Matt	T8
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	Matt	T8
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	Matt	T8

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Matt	T8
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Matt	T8
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Matt	T8
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Matt	T8
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Matt	T8
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	Matt	T8

### Godkjenning og bruksområde





Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 til +45 °C	12 kWh
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 til +45 °C	12 kWh
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	14 kWh

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	20 kWh













# MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh









Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	-20 til +45 °C	16 kWh



# MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast



# MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast



(cd/1000lm) 0°  
0-180° 90-270°

(cd/1000lm) 0°  
0-180° 90-270°

## MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

