



# Iluminación lineal fluorescente T12

## T12 estándar

Lámparas de descarga de mercurio de baja presión con envoltorio tubular de 37 mm

### Beneficios

- Ofrece una solución de iluminación de gran fiabilidad y alta calidad a un bajo costo
- Colores estándares con reproducción de color moderada

### Características

- Colores estándares con reproducción de color moderada (Ra 50-75)
- Lámparas de descarga de mercurio de baja presión con envoltorio tubular de 37 mm

### Aplicaciones

- Se usa principalmente en aplicaciones donde se requiere una emisión de luz continua y la reproducción del color no es un factor importante.


## T12 estándar

### Versions



LPPR TL-RS G13

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F40T12/D-765 25 PK	40.5 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

