



## Skift lysindstillinger uden at skifte lyskilde

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

### Fordele

- Mange forskellige lysindstillinger i én lyskilde
- Plug-and-play
- Indbygget hukommelseschip

### Applications

- Indendørs brug i åbne armaturer (med en luftspalte på min. 10 mm)
- Effektbelysning og almen belysning (f.eks. i butikker eller på hoteller og kontorer)

## Funktioner

- Sæt scenen med én lyskilde ved blot at udskifte din eksisterende lyskontakt.

- Der er ikke behov for at installere en lysdæmper eller andet.
- Automatisk hukommelse: husker automatisk din seneste indstilling

## Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K  
E27 NDFrosted




LEDclassic SSW 60W A60 E27  
WW CL ND 1SRT




LEDbulb Classic 40W E14 B35  
WW CL ND


## Målskitse



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 60 mm | 104 mm |



| Product                                  | D       | C      |
|------------------------------------------|---------|--------|
| LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | 35,5 mm | 106 mm |



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 60 mm | 104 mm |

### Generelle oplysninger

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Normeret levetid        | 15.000 t |
| Skiftecyklus            | 20.000   |
| Nominel levetid (timer) | 15.000 t |

### Lysteknisk

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Farvekode                                    | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                                     |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                                   |

### Drift og el

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Linjefrekvens      | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens   | 50 til 60 Hz |
| Opstartstid (nom.) | 0,5 s        |

## Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 65 °C

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

## Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                        | Fod |
|--------------|------------------------------------------|-----|
| 929002445558 | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | E27 |
| 929001888655 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | E27 |
| 929001888855 | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | E14 |

## Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name                        | Korreleret farvetemperatur (nom.) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 929002445558 | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 2700 K<br>2500 K<br>2200 K        |
| 929001888655 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 2700 K<br>2500 K<br>2200 K        |
| 929001888855 | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | 2700 K<br>2500 K<br>2200 K        |

## Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                        | Strømforbrug          |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 929002445558 | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 7,5 W                 |
| 929001888655 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 7,5 W<br>3 W<br>1,6 W |
| 929001888855 | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | 5 W<br>2,5 W<br>1 W   |

## Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                        | Pære finish | Lyskildeform |
|--------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| 929002445558 | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | Matteret    | A60          |
| 929001888655 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | Klar        | A60          |
| 929001888855 | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | Klar        | B35          |

## Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                        | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 929002445558 | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 8 kWh                     |
| 929001888655 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 8 kWh                     |
| 929001888855 | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | 5 kWh                     |

