



Skift lysindstillinger uden at skifte lyskilde

SceneSwitch LED-lysilder

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lysilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Fordele

- Mange forskellige lysindstillinger i én lyskilde
- Plug-and-play
- Indbygget hukommelseschip

Funktioner

- Sæt scenen med én lyskilde ved blot at udskifte din eksisterende lyskontakt.
- Der er ikke behov for at installere en lysdæmper eller andet.
- Automatisk hukommelse: husker automatisk din seneste indstilling

Anvendelsesområder

- Indendørs brug i åbne armaturer (med en luftspalte på min. 10 mm)
- Effektbelysning og almen belysning (f.eks. i butikker eller på hoteller og kontorer)

SceneSwitch LED-lyskilder

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Målskitse




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

SceneSwitch LED-lyskilder

Målskitse



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Generelle oplysninger

Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827/825/822
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstarttid (nom.)	0,5 s

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	E27
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømförbruk
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømförbruk
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matteret	A60
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar	A60

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Klar	B35

Godkendelse og anvendelsesområde

SceneSwitch LED-lyskilder

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	8 kWh
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

