



# 3 Lichtstimmungen in 1 Lampe

## SceneSwitch LED-Lampen

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

### Vorteile

- Dimmen ohne Dimmer, keine weitere Installation erforderlich
- Schnelle und einfache Lichtanpassung in drei Stufen
- Wärmer werdendes Licht beim Runterschalten - dank DimTone Technologie
- Integrierte Memory-Funktion für Speicherung der letzten gewählten Einstellung

### Merkmale

- Schaffen Sie Ihr eigenes Szenenbild mit einer Lampe und Ihrem vorhandenen Lichtschalter
- Kein Dimmer und keine weitere Installation erforderlich
- Automatischer Speicher: automatische Speicherung Ihrer letzten Einstellung

### Anwendung

- Geeignet für offene Leuchten in Innenanwendungen (mit offenem/freiem Luftspalt von mind. 10 mm)
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung (z. B. Hotels, Geschäfte und Büros)
- Bedienung über Ihren regulären Lichtschalter (kein Dimmer erforderlich)

SceneSwitch LED-Lampen

Versions





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27  
NDFrosted



LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW  
CL ND 1SRT

Abmessungsskizzen



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 60 mm | 104 mm |

# SceneSwitch LED-Lampen

| Allgemeine Informationen                          |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Sockel                                            | E27              |
| Nennlebensdauer (Std.)                            | 15'000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus                                      | 20'000           |
| Nennlebensdauer                                   | 15'000 Stunde(n) |
| Lichttechnische Daten                             |                  |
| Ähnlichste Farbtemperatur                         | 2700 K           |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80               |
| Farbcode                                          | 827/825/822      |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %             |
| Betrieb und Elektrik                              |                  |
| Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz     |
| Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz      |
| Systemleistung                                    | 7.5 W            |
| Startzeit (Nom)                                   | 0.5 s            |
| Temperatur                                        |                  |
| Gehäusetemperatur (Nom)                           | 65 °C            |
| Lichtregelung und Dimmen                          |                  |
| Dimmbar                                           | Nein             |
| Mechanik und Gehäuse                              |                  |
| Kolbenform                                        | A60              |
| Genehmigung und Anwendung                         |                  |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                   | 8 kWh            |

## Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                        | Kolbenausführung |
|------------|------------------------------------------|------------------|
| 26396300   | LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 | Matt             |
| 77213001   | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | Klar             |

