



3 Lichtstimmungen in 1 Lampe

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Vorteile

- Dimmen ohne Dimmer, keine weitere Installation erforderlich
- Schnelle und einfache Lichtanpassung in drei Stufen
- Wärmer werdendes Licht beim Runterschalten - dank DimTone Technologie
- Integrierte Memory-Funktion für Speicherung der letzten gewählten Einstellung

Applications

- Geeignet für offene Leuchten in Innenanwendungen (mit offenem/freiem Luftspalt von mind. 10 mm)
- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung (z. B. Hotels, Geschäfte und Büros)
- Bedienung über Ihren regulären Lichtschalter (kein Dimmer erforderlich)

Merkmale

- Schaffen Sie Ihr eigenes Szenenbild mit einer Lampe und Ihrem vorhandenen Lichtschalter

- Kein Dimmer und keine weitere Installation erforderlich
- Automatischer Speicher: automatische Speicherung Ihrer letzten Einstellung

Versions




Bulb A67 100W 1521lm 2700K
E27 NDFrosted




LEDclassic SSW 60W A60 E27
WW CL ND 1SRT

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	A60
------------	-----

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
---------------------------------	-------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur
8719514263963	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K
8718699772130	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8719514263963	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W
8718699772130	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W 3 W 1,6 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
8719514263963	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matt
8718699772130	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar