



Αλλάξτε ρυθμίσεις φωτός χωρίς να αλλάξετε λαμπτήρες

Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν ψυχρό φως, άλλες χρειάζονται τη φιλική ατμόσφαιρα που δίνει η θερμή λάμψη. Με τους λαμπτήρες Philips SceneSwitch LEDbulb, μπορείτε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτός από έναν μόνο λαμπτήρα. Και δεν χρειάζεστε ρυθμιστή έντασης! Βελτιστοποιήστε τον φωτισμό σας για χαλάρωση, χόμπι, αναψυχή ή εργασία. Απλά με το πάτημα ενός διακόπτη. Και αυτός είναι ο υφιστάμενος διακόπτης σας! Δεν απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση.

Οφέλη

- Πολλαπλές ρυθμίσεις φωτός με έναν λαμπτήρα
- Άμεση λειτουργία
- Ενσωματωμένο ολοκληρωμένο μνήμης

Applications

- Εφαρμογές εσωτερικών χώρων με ανοικτά φωτιστικά (με ανοικτό/ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 mm)
- Φωτισμός ανάδειξης και γενικός φωτισμός (π.χ. ξενοδοχεία, καταστήματα και γραφεία)

Χαρακτηριστικά

- Δημιουργήστε το δικό σας σκηνικό με έναν λαμπτήρα, χρησιμοποιώντας απλά τον υφιστάμενο διακόπτη φωτός


- Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή πρόσθετη εγκατάσταση
- Αυτόματη απομνημόνευση: ανακαλέστε αυτόματα την τελευταία ρύθμιση

Versions



LEDbulb Classic 40W E14 B35
WW CL ND

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Κωδικός χρώματος	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	B35

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
------------------------------------	-------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W 2,5 W 1 W