



Yksi lamppu, monta eri valaistusasetusta

Joissakin tilanteissa halutaan viileän valkoista valoa, toisissa taas lämpimämpää. Philipsin SceneSwitch LED -lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa lampussa. Et tarvitse himmennintä tai muuta lisäosaa, voit muuttaa valaistusta helposti valokatkaisijasta! Mukauta valaistus kätevästi rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi.

Hyödyt

- Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Heti käyttövalmis ratkaisu
- Integroitu muistisiru

Applications

- Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa avoimissa valaisimissa (väh. 10 mm vapaata tilaa)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)


Ominaisuudet

- Luo haluamasi valaistus helposti valokatkaisijalla
- Himmennintä tai muuta lisäosaa ei tarvita
- Muistaa edellisen asetuksen automaattisesti muistisirun ansiosta

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K
E27 NDFrosted




LEDclassic SSW 60W A60 E27
WW CL ND 1SRT




LEDbulb Classic 40W E14 B35
WW CL ND


Mittapiirros



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Yleistä tietoa

Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkeäjaksojen määrä	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.) 65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	E27
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	2700 K 2500 K 2200 K

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W 3 W 1,6 W
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W 2,5 W 1 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite	Lampun muoto
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matta	A60
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Clear	A60
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Clear	B35

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	8 kWh
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh