



Yksi lamppu, monta eri valaistusasetusta

SceneSwitch LED bulbs

Joissakin tilanteissa halutaan viileän valkoista valoa, toisissa taas lämpimämpää. Philipsin SceneSwitch LED -lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa lampussa. Et tarvitse himmennintä tai muuta lisäosaa, voit muuttaa valaistusta helposti valokatkaisijasta! Mukauta valaistus kätevästi rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi.

Hyödyt

- Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Heti käyttövalmis ratkaisu
- Integroitu muistisiru

Ominaisuudet

- Luo haluamasi valaistus helposti valokatkaisijalla
- Himmennintä tai muuta lisäosaa ei tarvita
- Muistaa edellisen asetuksen automaattisesti muistisirun ansiosta

Käyttökohteet

- Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa avoimissa valaisimissa (väh. 10 mm vapaata tilaa)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)

SceneSwitch LED bulbs

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Mittapiirros




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

SceneSwitch LED bulbs

Mittapiirros



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Yleistä tietoa

Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	827/825/822
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulotaajuus	50–60 Hz
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	65 °C
---	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	E27
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite	Lampun muoto
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Matta	A60
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Clear	A60

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite	Lampun muoto
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Clear	B35

SceneSwitch LED bulbs

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	8 kWh
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

