



Changez d'ambiance lumineuse sans remplacer vos lampes

Ampoules LED SceneSwitch

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Avantages

- Différents paramètres d'éclairage dans une seule lampe
- Prêt à l'emploi
- Puce mémoire intégrée

Fonctions

- Créez votre propre ambiance avec une lampe, simplement en utilisant votre interrupteur actuel
- Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire nécessaire
- Mémorisation automatique : rappelez automatiquement votre dernière configuration

Application


- Applications en intérieur avec des luminaires ouverts (avec un espace d'air d'un min. de 10 mm)
- Éclairage d'accentuation et général (par ex. dans les hôtels, les bureaux et les magasins)

Ampoules LED SceneSwitch

Versions




Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted




LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm





Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Ampoules LED SceneSwitch

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827/825/822
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	7.5 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
26396300	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Dépoli
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Transparent



Ampoules LED SceneSwitch



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2025, octobre 31 - Les données sont sujettes à changement