



Prepínajte nastavenie svetla bez výmeny žiarovky

LED žiarovky SceneSwitch

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplým vyžarovaním. LED žiarovky SceneSwitch od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jedinej žiarovky. Nepotrebuje ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť vypínač – a to ten pôvodný! Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.

Výhody

- Viacero nastavení svetla v jednej žiarovke
- Systém typu Plug and Play
- Zabudovaný pamäťový čip

Vlastnosti

- Vytvorte si vlastnú atmosféru pomocou jednej žiarovky, jednoducho použite bežný vypínač
- Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž
- Automatická pamäť: automatické obnovenie posledného nastavenia

Aplikácie

- Použitie v interiéri v otvorených svietidlách (s otvorom/vzduchovou medzerou min. 10 mm)
- Akcentačné a všeobecné osvetlenie (napr. v hoteloch, obchodoch a kanceláriách)

LED žiarovky SceneSwitch

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Rozmerový obrázok




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

LED žiarovky SceneSwitch

Rozmerový obrázok



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Všeobecné informácie

Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	15 000 h

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	827/825/822
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	65 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	7,5 W
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Matná	A60
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Číra	A60

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Číra	B35

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1
		000 h
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

