



# Змінюйте тип освітлення, не міняючи ламп

## SceneSwitch LEDbulbs

В одних ситуаціях потрібне холодне світло, в інших — тепле затишне сяйво. Завдяки лампам Philips SceneSwitch LEDbulbs ви можете регулювати освітлення за допомогою лише однієї лампи. І вам не потрібен регулятор яскравості! Оптимізуйте освітлення для відпочинку, хобі, розваг або роботи. Просто одним натисканням на вимикач. І це ваш існуючий вимикач! Ніякого додаткового встановлення не потрібно.

### Переваги

- Кілька типів освітлення в одній лампі
- Увімкніть і користуйтесь
- Вбудована мікросхема пам'яті

### Характеристики


- Створіть власну атмосферу лише завдяки одній лампі, залишивши наявний вимикач світла
- Встановлювати регулятор яскравості чи додаткові пристрої не потрібно
- Автоматична пам'ять: автоматичне відновлення останнього налаштування

### Застосування

- Застосування в приміщеннях у відкритих світильниках (із відкритим/вільним повітряним зазором мінімум 10 мм)
- Підсвічування та загальне освітлення (наприклад, готелі, магазини й офіси)

## SceneSwitch LEDbulbs

### Версії






LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW  
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW  
CL ND

### Розміри



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

# SceneSwitch LEDbulbs

## Загальна інформація

Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

## Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Код кольору	827/825/822
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

## Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

## Температура

Макс. T-Case (ном.)	65 °C
---------------------	-------

## Елементи керування й затемнення

3 регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

## Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929002445517	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	E27
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002445517	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	7,5 W
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W


## Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002445517	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Матовий	A60
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Матовий	A60

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Прозорий	A60
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Прозорий	B35

## Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002445517	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	8 kWh
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh



## SceneSwitch LEDbulbs

