



Maxos LED Industry – inovativní a flexibilní řešení nabízející ideální světelný tok

Zákazníci v sektorech průmyslu a prodeje hledají řešení běžného osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. Při omezené investici nabízejí svítidla Maxos LED Industry nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysoké osvětlenosti s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistický systém Maxos LED Industry sestává z vyměnitelných panelů LED se středním výkonem, jež jsou namontovány na standardní nosné lišty Maxos. Možnost výběru čoček se širokým a středním vyzařováním znamená flexibilitu ve volbě vyzařovací charakteristiky. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: Maxos LED Industry představuje řešení skutečně připravené na budoucnost, neboť používá naši platformu s modernizovatelným modulem LED.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s prověřeným propojovacím systémem Maxos


Applications

- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky
- Prezentační místnosti


Versions



Rozměrové výkresy



4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI




4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI

Detaily o výrobku



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Předřadník	-
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
Počet světelných zdrojů	1
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Typ optického krytu	Polymethylmetakrylátová miska/kryt

Nouzové osvětlení

Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	3 h
Centrální nouzový provoz	Ne
Nouzové osvětlení	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Úzký paprsek
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Široké vyzařování
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Dvojitá asymetrická optika 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	6 600 lm	3000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Široké vyzařování
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Úzký paprsek
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36,5 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Stříbrná
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Bílá
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Bílá
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Bílá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850


Polar normal diagrams




4MX850I - 910500457964




4MX850I - 910500457965




4MX850I - 910500460502




4MX850I - 910629123126




4MX850I - 910629125926




4MX850I - 910629126126




4MX850I - 910629121126




4MX850I - 910629167526




4MX850I - 910629121926




4MX850I - 910629158226




4MX850I - 910629121526




4MX850I - 910629167426




4MX850I - 910629162126




4MX850I - 910629121726




4MX850I - 910629160326




4MX850I - 910629122126




4MX850I - 910629122726




4MX850I - 910629122326




4MX850I - 910629122526




4MX850I - 910629120126




4MX850I - 910629120726




4MX850I - 910629120326



4MX850I - 910629124926



4MX850I - 910629158026



4MX850I - 910629160426