



Maxos LED Industry – inovativní a flexibilní řešení nabízející ideální světelný tok

Maxos LED

Zákazníci v sektorech průmyslu a prodeje hledají řešení běžného osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. Při omezené investici nabízejí svítidla Maxos LED Industry nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysoké osvětlenosti s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistický systém Maxos LED Industry sestává z vyměnitelných panelů LED se středním výkonem, jež jsou namontovány na standardní nosné lišty Maxos. Možnost výběru čoček se širokým a středním vyzařováním znamená flexibilitu ve volbě vyzařovací charakteristiky. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: Maxos LED Industry představuje řešení skutečně připravené na budoucnost, neboť používá naši platformu s modernizovatelným modulem LED.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s prověřeným propojovacím systémem Maxos

Vlastnosti

- Panely LED se středním výkonem, výměnná jednotka LED
- Měrný výkon systému až 165 lm/W
- Jednotky LED pro nosné lišty délky T5 a TL-D (vysoký světelný tok), náhradní jednotky LED se stejným světelným výkonem jako instalovaná řešení T5 a TL-D (nižší výkon)
- Možnost výběru úzké, střední, dvojité asymetrické a asymetrické čočky
- Kompatibilní s našimi standardními nosnými lištami Maxos a TTX400 pro délky TL5 49 W a TL-D 58 W

Aplikace

- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky
- Prezentační místnosti

Versions





IPPR 4MX850i 0001



IPPR 4MX850i 0003

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Počet světelných zdrojů	1
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Polymethylmetakrylátová miska/kryt
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Světelně technické

		Náhradní teplota	Měrný výkon					Náhradní teplota	Měrný výkon		
		chromatičnosti	(jmen.)					chromatičnosti	(jmen.)		
Order Code	Full Product Name	(jmen.)	(nom.)	Světelný tok	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	(jmen.)	(nom.)	Světelný tok	Typ optiky
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování	67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování	67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování

Full Product		Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Name	(jmen.)			
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyzařování
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování

Full Product		Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Name	(jmen.)			
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyzařování
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36,5 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Stříbrná
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Bílá
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Bílá
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Bílá

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	-
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	-	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	-	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	-
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	-	-	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	-	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	-	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-	-
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	-	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	-	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-	-
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500457964




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460502


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629123126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629125926**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629126126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629167526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121926**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158226**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629167426**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120326**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629124926**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158026**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426**

