



Maxos LED – hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymmetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen

(LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

Vorteile

- Hocheffizientes Lichtbandsystem mit langer Lebensdauer realisiert gegenüber Leuchtstofflampensystemen bis zu 56% Energieeinsparung
- vielseitig einsetzbar durch viele Lichtstrompakete und integrierte, anwendungsoptimierte Optiken
- Auch als 1:1 Retrofit für das bestehende Lichtbandsystem Maxos mit Leuchtstofflampen einsetzbar (bis zu 2x58W-Ersatz)

Applications

- Supermärkte, Baumärkte, Elektronikgeschäfte
- Industriebereiche
- Lagerhallen

Versions



IPPR 4MX850i 0001



IPPR 4MX850i 0003



Maxos LED Industry




IPPR 4MX850i 0007


Merkmale

- zwei Lichtträgerlängen: entsprechend Länge TL5 oder TLD-Leuchtstofflampe
- Drei Lichtstrompakete mit bis zu 6.600 lm (bis zu 138 lm/W)
- Integrierte Optiken: breitstrahlend, tiefstrahlend, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch
- Zwei Lichtfarben: Neutralweiß (4.000 K) und Warmweiß (3.000 K); sehr gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Tragschienen mit DV, Außenkupplung, Stirnwände für Tragschienen und Abhängenzubehör separat bestellen

Abmessungsskizzen



4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH




4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI


Produktdetails



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät	-
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Anzahl Lichtquellen	1
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Typ optische Abdeckung	Acrylglaswanne/-abdeckung

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)
Zentrale Notbeleuchtung	Nein

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	LED66S

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Sehr breitstrahlend
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	5'500 lm	3000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	5'500 lm	3000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	8'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	5'500 lm	3000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Optik
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	5'500 lm	3000 K	169 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5'500 lm	4000 K	169 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4'000 lm	3000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4'000 lm	4000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	6'600 lm	3000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Breitstrahlend (WB)
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Tiefstrahlend (NB)
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	6'600 lm	4000 K	166 lm/W	Doppelt asymmetrische Optik (35°)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 bis 240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36.5 W	Nicht anwendbar
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 bis 240 V	43 W	Nicht anwendbar
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Konstanter Lichtstrom
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Silber
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Weiß
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Weiß
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Weiß
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Weiß
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	Weiß
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	Weiß
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	Weiß
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	Weiß
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	Weiß
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	Weiß
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Silber
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Silber
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Silber
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Silber
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Silber
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Silber
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Silber
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Silber
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Silber
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Silber
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Silber
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Weiß
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Weiß
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Weiß
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Weiß
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Weiß
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Weiß
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Weiß
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Weiß
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Weiß
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Weiß
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Weiß
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Weiß
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Weiß
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Weiß
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Weiß
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Weiß
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	Weiß

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 bis +35 °C
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 bis +35 °C
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-20 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Lichtstromtoleranz	Anfängliche Farbsättigung
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-10% / +10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Lichtstromtoleranz	Anfängliche Farbsättigung
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	+/-10%	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	+/-10%	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
8718696974339	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
8718696975022	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
8718699079802	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	4MX883
8720169627192	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
8720169627208	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
8720169627215	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
8720169627222	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
8720169627239	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
8720169627246	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
8718696880715	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732661718	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850
4030732671809	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	4MX850


Lichtverteilungskurve




4MX850I - 910500457964




4MX850I - 910500457965




4MX850I - 910500460502




4MX850I - 910500460220




4MX850I - 910629123126




4MX850I - 910629125926




4MX850I - 910629126126




4MX850I - 910629121126




4MX850I - 910629167526




4MX850I - 910629121926




4MX850I - 910629158226




4MX850I - 910629167426




4MX850I - 910629162126




4MX850I - 910629121726




4MX850I - 910629160326




4MX850I - 910629122126




4MX850I - 910629122726




4MX850I - 910629122326




4MX850I - 910629122526




4MX850I - 910629120126




4MX850I - 910629120726




4MX850I - 910629120326




4MX850I - 910629124926




4MX850I - 910629158026




4MX850I - 910629160426




4MX850I - 910500460008




4MX850I - 910500460010




4MX850I - 910500460049




4MX850I - 910500460218




4MX850I - 910500460221




4MX850I - 910500460393




4MX850I - 910505105689




4MX850I - 910505105684




4MX850I - 910505105688



4MX850I - 910505105686



4MX850I - 910505105687



4MX850I - 910505105685