



Maxos LED – hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume

Maxos LED

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

Vorteile

- Hocheffizientes Lichtbandsystem mit langer Lebensdauer realisiert gegenüber Leuchtstofflampensystemen bis zu 56% Energieeinsparung
- vielseitig einsetzbar durch viele Lichtstropakete und integrierte, anwendungsoptimierte Optiken
- Auch als 1:1 Retrofit für das bestehende Lichtbandsystem Maxos mit Leuchtstofflampen einsetzbar (bis zu 2x58W-Ersatz)

Merkmale

- zwei Lichtträgerlängen: entsprechend Länge TL5 oder TLD-Leuchtstofflampe
- Drei Lichtstropakete mit bis zu 6.600 lm (bis zu 138 lm/W)
- Integrierte Optiken: breitstrahlend, tiefstrahlend, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch
- Zwei Lichtfarben: Neutralweiß (4.000 K) und Warmweiß (3.000 K); sehr gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Tragschienen mit DV, Außenkupplung, Stirnwände für Tragschienen und Abhängezubehör separat bestellen

Anwendung


- Supermärkte, Baumärkte, Elektronikgeschäfte
- Industriebereiche
- Lagerhallen

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Abmessungsskizzen



Produktdetails



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	Nein
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S	Nein
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Nein
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	Nein
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Nein
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	Nein
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Nein
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Nein
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Nein
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Nein
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	Nein
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Nein
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	Nein
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	Nein
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Nein
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Nein
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Nein
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Nein
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	Nein

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	Nein
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Nein
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Nein
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S	Nein
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Nein
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Nein
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S	Nein
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	Nein
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	Nein
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Nein
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Nein
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Nein
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	Nein
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Nein
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Nein
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Nein
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	Nein
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	Nein
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	Nein
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	Nein
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S	Nein
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Nein
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Nein
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	Nein
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Nein
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Nein
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	Nein
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	LED66S	Nein

Lichttechnische Daten (1/2)

Full						Full					
Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute	Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstroi	Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom
08008299	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm		LED80S/				
	491						840 PSD				
	LED80S/						NB WH				
	840 PSD						C-2R				
	WB SI					97433999	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
88251199	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm		491				
	491						LED80S/				
	LED80S/						840 PSD				
	840 PSD						WB WH				
	VWB WH						C-2R				
97430899	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm	97502299	4MX883	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
	491						491				
	LED66S/						LED55S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						WB WH				
	C-2R						ELB3				
97432299	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm	07980299	4MX883	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm
	491						491				

Order	Full					Order	Full				
Code	Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Code	Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	LED66S/ 840 PSD WB WH ELD3					66127599	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	169 lm/W	5'500 lm
62719299	4MX850 - 491 LED40S/ 840 DIA NB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	4'000 lm	66128299	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
62720899	4MX850 - 491 LED40S/ 840 DIA WB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	4'000 lm	66131299	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	169 lm/W	5'500 lm
62721599	4MX850 - 491 LED66S/ 840 DIA NB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	6'600 lm	66172599	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB SI	120 Grad	3000 K	166 lm/W	4'000 lm
62722299	4MX850 - 491 LED66S/ 840 DIA WB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	6'600 lm	66173299	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
62723999	4MX850 - 491 LED80S/ 840 DIA NB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66174999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	166 lm/W	4'000 lm
62724699	4MX850 - 491 LED80S/ 840 DIA WB WH C-2R		4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66175699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
67281399	4MX850 120 Grad 491 LED80S/ 840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66178799	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
67282099	4MX850 120 Grad 491 LED80S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66273999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	120 Grad	3000 K	166 lm/W	4'000 lm

Full						Full					
Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute	Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom	Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom
66274699	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm	66120699	4MX850	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
	491						491				
	LED40S/						LED55S/				
	840 PSD						840 PSD				
	DA20 SI						WB WH				
87641199	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66124499	4MX850	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
	581						581				
	LED80S/						LED55S/				
	840 PSD						840 PSD				
	NB WH						WB WH				
87643599	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm	66166499	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
	581						491				
	LED80S/						LED40S/				
	840 PSD						840 PSD				
	WB WH						NB WH				
88071599	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm	66167199	4MX850	120 Grad	3000 K	166 lm/W	4'000 lm
	581						491				
	LED66S/						LED40S/				
	840						830 PSD				
	PSD-						WB WH				
	CLO WB					66168899	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
	WH						491				
88106499	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8'000 lm		LED40S/				
	581						840 PSD				
	LED80S/						WB WH				
	840 PSD					66170199	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
	WB WH						581				
	C-2R						LED40S/				
88108899	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm		840 PSD				
	581						NB WH				
	LED66S/					66171899	4MX850	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
	840 PSD						581				
	WB WH						LED40S/				
	C-2R						840 PSD				
97849899	4MX850	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm		WB WH				
	581					66261699	4MX850	120 Grad	3000 K	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/						491				
	840 PSD						LED55S/				
	NB WH						830 PSD				
	C-2R						DA20				
66118399	4MX850	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm		WH				
	491					66262399	4MX850	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
	LED55S/						491				
	840 PSD						LED55S/				
	NB WH						840 PSD				
66119099	4MX850	120 Grad	3000 K	169 lm/W	5'500 lm		DA20				
	491						WH				
	LED55S/					66269299	4MX850	120 Grad	3000 K	166 lm/W	4'000 lm
	830 PSD						491				
	WB WH						LED40S/				

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	830 PSD DA20 WH						LED66S/ 830 PSD WB WH				
66272299	4MX850 120 Grad 581 LED40S/ 840 PSD DA20 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4'000 lm	66695999	4MX850 120 Grad 581 LED66S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm
66601099	4MX850 120 Grad 491 LED66S/ 840 PSD DA20 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm	66696699	4MX850 120 Grad 581 LED66S/ 840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm
66602799	4MX850 120 Grad 491 LED66S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm	66770399	4MX850 120 Grad 491 LED66S/ 840 PSD A20 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm
66603499	4MX850 120 Grad 491 LED66S/ 840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm	67180999	4MX850 120 Grad 491 LED66S/ 840 PSD DA35 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	6'600 lm
66693599	4MX850 120 Grad 491	120 Grad	3000 K	166 lm/W	6'600 lm						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Optik
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	1	Sehr breitstrahlend
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	1	Breitstrahlend (WB)
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Breitstrahlend (WB)
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Optik
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (35°)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 bis 240 V	48 W	Nicht anwendbar
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36,5 W	Nicht anwendbar
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 bis 240 V	43 W	Nicht anwendbar
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Nicht anwendbar
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	1%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	1%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	1%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	1%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	1%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	1%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	1%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	1%
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Konstanter Lichtstrom	1%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	1%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	1%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	1%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	1%
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Weiß
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	-
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	-	-
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale		Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	-
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	3 Stunde(n)
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Nein	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, mit DALI- Schnittstelle	3 Stunde(n)
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	-	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	-	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	-	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	-	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	-	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	-
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-	-	-
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	-
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-	-
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-	-
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	-	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	-	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-	-
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	-	-
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 bis +35 °C
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 bis +35 °C
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	4MX883
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850
67180999	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA35 WH	4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121926**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158226**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629167426**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629162126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121726**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160326**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122726**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629122326**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460008




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460010


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460049




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460218




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460221




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460393




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105689




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105684



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105688




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105686



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105687

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910505105685**

