



Maxos LED Industry – innovatív, rugalmas üzletekben és ipari alkalmazásokban

Ipari és kiskereskedelmi ügyfeleink olyan általános világítási megoldásokat keresnek, amelyek megtérülnek, ugyanakkor megfelelnek a bevásárlóközponti és ipari alkalmazások minden vonatkozó normájának. A kis beruházási költségű Maxos LED Industry kategóriájában a legnagyobb energia-megtakarítást nyújtja, mindezt úgy, hogy nagy fényáram-kibocsátást biztosít a szükséges színhőmérsékletek és káprázási tényezők mellett. A minimalista dizájnnal rendelkező Maxos LED Industry rendszer standard Maxos sínrendszerre rögzíthető, közepes teljesítményű LED-panelekből áll. A széles és közepes sugárzási szögű lencsék rugalmas fényelosztást tesznek lehetővé. A hagyományos fénycsöves rendszerekkel ellentétben ez a rendkívül hatékony LED-es megoldás kevesebb mint három éven belül megtérül. És az előnyök sora ezzel korántsem ér véget: a bővíthető LED-rendszeres platform révén a Maxos LED Industry valóban jövőbiztos megoldást nyújt.

Előnyök

- Jelentős energia-megtakarítás a szerény beruházási költséghez képest
- Kellemes fény, hosszú élettartam
- Kompatibilis a már bizonyított Maxos fénycsőes rendszerrel

Applications

- Ipar
- Raktárak
- Bevásárlóközpontok, barkácsboltok, elektronikai üzletek
- Kiállítótermek

Versions

Szolgáltatások

- Közepes teljesítményű LED-táblák; cserélhető LED-egység
- Akár 138 lm/W fényhasznosítás
- LED-szerelvénytálcák T5 és TL-D hosszúságú fénycsőekhez (nagy fényáram-kibocsátás); a felszerelt T5 és TL-D megoldásokkal megegyező fényáram-kibocsátású csere LED-szerelvénytálcák (kisebb teljesítmény)
- Keskeny, közepes, dupla aszimmetrikus és aszimmetrikus lencsék széles választéka
- Kompatibilis a TL5 49 W és a TL-D 58 W hosszúságú standard Maxos és TTX400 sínekkel



IPPR 4MX850i 0001



IPPR 4MX850i 0003




Maxos LED Industry




IPPR 4MX850i 0007

Méretezett rajza



4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH



4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH

Termék részletei



IPDP_4MX850i_0001-Detail photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail photo

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Szervíz címke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrások száma	1
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Optikai búra típusa	Polimetil-metakrilát búra

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Termékadatok

Termékcsalád kódja	4MX850 [Maxos Led Industry]
--------------------	-----------------------------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	8 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Keskeny sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	5 500 lm	3000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Széles sugárzási szög
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	5 500 lm	4000 K	169 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4 000 lm	3000 K	166 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4 000 lm	4000 K	166 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	6 600 lm	3000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Széles sugárzási szög
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Keskeny sugárzási szög
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	6 600 lm	4000 K	166 lm/W	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220–240 V	48 W
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Ezüst
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Fehér
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Fehér
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Fehér
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Ezüst
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Ezüst
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Ezüst
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Ezüst
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Ezüst
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Ezüst
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Ezüst
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Ezüst
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Ezüst
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Ezüst
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Ezüst
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Fehér
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Fehér
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Fehér
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Fehér
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Fehér
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Fehér


Order Code	Full Product Name	Ház színe
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Fehér
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Fehér
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Fehér
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Fehér
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Fehér
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Fehér
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Fehér
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Fehér
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Fehér
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Fehér
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Fehér
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Fehér
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar normal diagrams




4MX850I - 910500457964




4MX850I - 910500457965




4MX850I - 910500460007




4MX850I - 910500460502




4MX850I - 910500460220




4MX850I - 910629123126




4MX850I - 910629125926




4MX850I - 910629126126




4MX850I - 910629121126




4MX850I - 910629167526




4MX850I - 910629121926




4MX850I - 910629158226




4MX850I - 910629121526




4MX850I - 910629167426




4MX850I - 910629162126




4MX850I - 910629121726




4MX850I - 910629160326




4MX850I - 910629122126




4MX850I - 910629122726




4MX850I - 910629122326




4MX850I - 910629122526




4MX850I - 910629120126




4MX850I - 910629120726




4MX850I - 910629120326



4MX850I - 910629124926



4MX850I - 910629158026



4MX850I - 910629160426