



Maxos LED Industry – innovatieve, flexibele oplossing levert ideale lichtopbrengst.

Maxos LED Industry 4MX850

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Levensduur 50.000 uur
- Versie 4000 lumen, en versie 5500 lumen

Maxos LED Industry 4MX850

Kenmerken

- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 165 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst);
vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde
T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie

Toepassing

- Industrie
- Magazijnen
- Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronikawinkels
- Showrooms

Versions





IPRR 4MX850i 0001



Maxos LED Industry

Maatschets



Maxos LED Industry 4MX850

Productgegevens



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Maxos LED Industry 4MX850

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
VSA	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Productgegevens	
Code productfamilie	4MX850

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	LED66S
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Gegevens lichttechniek (1/2)

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
	Name	(nom.)	(nom.)				Name	(nom.)	(nom.)		
8718699080082	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661282	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696882511	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD VWB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661312	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696974308	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732661329	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696974322	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661725	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB SI	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718699076139	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732661732	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718699081911	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB WH C-2R	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	-	4030732661749	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732672813	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661756	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732672820	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661800	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661275	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732661787	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
						4030732662739	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur	Lichtrendement (gespec.)	Aantal		Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur	Lichtrendement (gespec.)	Aantal	
	Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen		Name	(nom.)	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen
4030732662746	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	4030732661190	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696876411	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661206	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696876435	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661244	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718696881057	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661664	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718696881064	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661671	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718696881088	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732661688	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718696882504	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD VWB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	4030732661701	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718696978498	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732662616	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661183	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732662623	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
						4030732662692	4MX850 491 LED40S/	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
	830 PSD DA20 WH						840 PSD NB WH				
4030732662722	4MX850	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	4030732666935	4MX850	3000 K	166 lm/W	6.600 lm	1
	581 LED40S/ 840 PSD DA20 WH						491 LED66S/ 830 PSD WB WH				
4030732666010	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732666959	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1
	491 LED66S/ 840 PSD DA20 WH						581 LED66S/ 840 PSD WB WH				
4030732666027	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732666966	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1
	491 LED66S/ 840 PSD WB WH						581 LED66S/ 840 PSD NB WH				
4030732666034	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1	4030732667703	4MX850	4000 K	166 lm/W	6.600 lm	1
	491 LED66S/						491 LED66S/ 840 PSD A20 WH				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Brede bundel	4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Zeer brede bundel	4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel	8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel	8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Brede bundel
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Zeer brede bundel	8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	Brede bundel	8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Smalle bundel	8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Brede bundel	8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Zeer brede bundel
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Brede bundel	8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Smalle bundel	4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Smalle bundel	4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Brede bundel	4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Brede bundel			

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Optiektype
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°

Order Code	Full Product Name	Optiektype
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 tot 240 V	48 W
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	220 tot 240 V	24 W
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	Wit
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Maxos LED Industry 4MX850


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460007



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460008




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460010




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460049




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460048



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460218



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460415



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460393

Maxos LED Industry 4MX850

