



Maxos LED Industry – solução inovadora e flexível que fornece a emissão de luz ideal

Maxos LED

Os clientes do sector industrial procuram soluções de iluminação geral com um retorno justificável e que estejam, ao mesmo tempo, em conformidade com todas as normas relevantes relativas a aplicações para supermercados e indústria. Para um investimento limitado, o sistema Maxos LED Industry proporciona poupanças de energia líderes na sua classe, fornecendo níveis de iluminância elevados com as temperaturas de cor e os factores de encandearamento necessários. O sistema minimalista Maxos LED Industry é composto por quadros LED de potência média substituíveis montados numa calha Maxos standard. As opções de lentes de feixe largo e médio oferecem flexibilidade na distribuição da luz. Em comparação com uma instalação fluorescente convencional, esta solução LED altamente eficiente permite o retorno completo do investimento em menos de três anos. E as vantagens não ficam por aí: a utilização da nossa plataforma de motor LED actualizável torna o sistema Maxos LED Industry numa solução verdadeiramente preparada para o futuro.

Benefícios

- Poupanças de energia substanciais para um investimento limitado
- Luz confortável, longa duração
- Compatibilidade com o sistema de calhas Maxos comprovado

Maxos LED

Características

- Quadros LED de potência média; unidade LED substituível
- Eficiência até 138 lm/W
- Tabuleiros de controlo LED para calhas de comprimento T5 e TL-D (emissão de lúmens elevada); tabuleiros de controlo LED de substituição com os mesmos pacotes de lúmens que os das soluções T5 e TL-D instaladas (potência mais baixa)
- Opção de estreito, médias, duplas assimétricas e assimétricas lentes
- Compatível com as calhas Maxos standard e TTX400 para comprimentos TL5 49 W e TL-D 58 W

Aplicação


- Indústria
- Armazéns
- Supermercados, lojas de bricolage, revendedores de electrónica
- Salões de exposição

Versões



IPPR 4MX850i 0007

Desenho dimensional



Maxos LED

Detalhes do produto

IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

