



# Maxos LED Industry – inovatívne a flexibilné riešenie poskytujúce ideálny svetelný výkon

## Maxos LED, industry

Zákazníci v sektore priemyslu a maloobchodného predaja hľadajú všeobecné osvetlenie s primeranou návratnosťou investície, ktoré zároveň spĺňa všetky platné normy umožňujúce použitie v obchodných domoch a priemysle. S malou investíciou ponúka systém Maxos LED Industry najlepšiu úsporu energie vo svojej triede a poskytuje vysoký svetelný tok s požadovanými farbami svetla a činiteľmi oslnenia. Minimalistický systém Maxos LED Industry pozostáva z vymeniteľných LED modulov so stredným výkonom, ktoré sú namontované na bežnom profile Maxos. Možnosť výberu šošoviek so širokým a stredným vyžarovaním zaručuje flexibilné vyžarovanie svetla. V porovnaní s tradičnými žiarivkami je návratnosť celej investície do tohto vysokoúčinného LED riešenia menej než tri roky. Okrem toho ponúka aj ďalšie výhody: vďaka inovovateľnej LED platforme je riešenie Maxos LED Industry skutočne pripravené na budúce zmeny.

### Výhody

- Výrazná úspora energie za malú investíciu
- Prijemné svetlo, dlhá životnosť
- Kompatibilita s osvedčeným profilovým systémom Maxos

## Maxos LED, industry

### Vlastnosti

- LED moduly so stredným výkonom, vymeniteľná LED jednotka
- Účinnosť až 138 lm/W
- LED predradníkové platne pre profily verzie T5 a TL-D (vysoký svetelný tok), vymeniteľné LED predradníkové platne s rovnakým svetelným tokom ako nainštalované riešenia T5 a TL-D (nižší príkon)
- Možnosť výberu úzke, stredné, dvojité asymetrické a asymetrické šošoviek
- Kompatibilita s bežnými Maxos profilmi a TTX400 s dĺžkou TL5 49 W a TL-D 58 W

### Aplikácie

- Priemysel
- Sklady
- Obchodné domy, obchody pre domácich majstrov, predajne s elektronikou
- Výstavné a predvážacie miestnosti

### Versions





IPPR 4MX850i 0001



IPPR 4MX850i 0003

### Rozmerový obrázok



## Podrobnosti o produkte



IPDP\_4MX850i\_0001-Detail  
photo



IPDP\_4MX850i\_0003-Detail  
photo



IPDP\_4MX850i\_0005-Detail  
photo

## Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Predradník	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

## Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80
Počet svetelných zdrojov	1

## Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%

## Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Polymetylmetakry látová optika/kryt
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

## Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

## Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

## Údaje o produkte

Kód radu produktov	4MX850
--------------------	--------

## Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

## Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
			(menovitý) (nom.)	(menovitý) (nom.)		
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
			(menovitý) (nom.)	(menovitý) (nom.)		
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie	

## Maxos LED, industry

Order Code	Full Product Name	Náhradná	Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
		teplota chromatickosti (nom.)	(menovitý) (nom.)			
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie	
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzke vyžarovanie	
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	

Order Code	Full Product Name	Náhradná	Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
		teplota chromatickosti (nom.)	(menovitý) (nom.)			
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie	
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°	
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie	
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Úzke vyžarovanie	
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie	
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie	
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Úzke vyžarovanie	
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	166 lm/W	6 600 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°	

## Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

## Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Strieborná
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Biela
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Biela
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Strieborná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Strieborná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Strieborná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Strieborná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Strieborná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Strieborná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Strieborná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Strieborná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Strieborná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Strieborná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Strieborná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Biela
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Biela
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Biela
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Biela
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Biela
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Biela
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Biela
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Biela
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Biela
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Biela
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Biela
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Biela
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Biela
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Biela
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Biela
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Biela
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Biela
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Biela
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Biela
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Biela

## Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5




Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

# Maxos LED, industry

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629160426**

