



Lineær R7S til netspænding med meget højt lysudbytte

CorePro LED-lineær MV

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Fordele

- Op til 90 % energibesparelser sammenlignet med standardhalogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Forsynes med 220-240 V AC og er udformet med henblik på direkte eftermontering i fatninger med to ender
- Levetid på 15.000 timer (B50L70)
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksølv eller andre farlige materialer – overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Stuer, korridorer, udendørs armaturer (sikkerhedsbelysning)
- Fritstående indendørs armaturer, sikkerhedsbelysning, bygningsbelysning

CorePro LED-lineær MV

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge Dimmer Controller



CorePro LEDlinear MV 120W R7S 830 Linear



LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

CorePro LED-lineær MV


Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlineærND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED lineær D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED lineærD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED lineærD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

CorePro LED-lineær MV

Generelle oplysninger

Fod	R7s
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	R7S

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftcyklus
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50.000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50.000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50.000
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50.000
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8.000
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50.000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50.000
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50.000
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50.000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret			Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret		
			farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm				farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1.600 lm	929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	4000 K	840	2.460 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1.800 lm	929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2.000 lm	929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1.000 lm
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1.521 lm	929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm						
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2.460 lm						

Drift og el

Order Code	Full Product				Order Code	Full Product			
	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent		Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W	929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W

CorePro LED-lineær MV

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Kun med visse lysdæmpere
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Kun med visse lysdæmpere
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Kun med visse lysdæmpere
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Nej
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Kun med visse lysdæmpere
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Kun med visse lysdæmpere
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Nej
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Nej
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Nej









Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-20 °C til 45 °C	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-20 °C til 45 °C	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-20 °C til 45 °C	14 kWh
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20 til +45 °C	12 kWh

CorePro LED-linær MV

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
	11.5-100W R7S78mm830		
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-20 til +40 °C	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-20 °C til 45 °C	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-20 °C til 45 °C	18 kWh
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20 til +45 °C	7 kWh
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-20 til +45 °C	7 kWh
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-20 til +40 °C	8 kWh



CorePro LED-lineær MV

