



Hálózati feszültségű lineáris fényforrás R7S foglalathoz

CorePro LED linear MV

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Előnyök

- Fehér fény
- Akár 90% energiamegtakarítás a hagyományos halogénhez képest
- Alacsony karbantartási költségek

Szolgáltatások

- 15.000 óra élettartam
- Könnyen lecserélhető a halogén fényforrás LED megoldásra
- UV és IR mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt vagy egyéb káros anyagot

Alkalmazás

- Nappali, közlekedő, kültéri biztonsági világítás
- Állólámpákban

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller

CorePro LED linear MV


Versions



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDspot R7S 230V




LED 60W R7S 78mm WH RF ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

CorePro LED linear MV

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	R7S

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm

CorePro LED linear MV

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 fok	3000 K	830	1 521 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 fok	3000 K	830	950 lm
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 fok	4000 K	840	1 000 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C

CorePro LED linear MV

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C




Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Nem


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nem
64673800	CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 830	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
64675200	CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 840	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Nem
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Nem
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-20 és 45 °C között	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-20 és 45 °C között	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-20 és 45 °C között	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-20 és 45 °C között	14 kWh
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20 – +45 °C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-20 – +40 °C	8 kWh
64673800	CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 830	-20 és 45 °C között	18 kWh
64675200	CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 840	-20 és 45 °C között	18 kWh
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20 – +45 °C	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-20 – +45 °C	7 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-20 – +40 °C	8 kWh





CorePro LED linear MV




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0° 120°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°

