



Çok yüksek ışık çıkışı sağlayan şebeke voltajı lineer R7S

CorePro LED doğrusal MV

CorePro R7S, geleneksel çift uçlu lineer R7S lambaları için geriye dönük uyumlu bir değişikliktir. 'Her yöne ışık' tasarımı, aynen halojen lambadaki gibi ışık verir. Seri içerisinde karartılabilir bir armatür kullanırken sıcak bir ambiyansı mümkün kılan derin karartma fonksiyonuna sahip karartılabilir ürünler seçilebilir.

Faydaları

- Standart halojen lambalara kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım maliyetleri

Özellikler


- Kolay yükseltilebilir
- 220-240 V AC güçte çalışır ve form faktörü tüm çift uçlu tutuculara doğrudan uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır
- 15.000 saatlik kullanım ömrü (B50L70)
- UV ve IR içermeyen ışık
- Cıva ve tehlikeli madde içermez - RoHS uyumlu

Uygulama

- Oturma odaları, koridorlar, dış mekan aydınlatmaları (güvenlik aydınlatması), zeminde duran ve taşınabilen iç mekan aydınlatmaları, inşaat aydınlatması


CorePro LED doğrusal MV

Versions



LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

CorePro LED doğrusal MV

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	R7s
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	300 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	R7S

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	3000 K	830	1.521 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	4000 K	840	1.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	11,5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	7 W	60 W
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	7 W	60 W


Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	12 kWh
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	7 kWh



CorePro LED doğrusal MV

