



Лінійний блок живлення R7S із дуже високою світловіддачею

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S — це модернізована заміна традиційних двоцокольних лінійних ламп R7S. Її дизайн «світло повсюди довкола» забезпечує світло так само, як і галогенова лампа. В асортименті ви можете вибрати продукцію з функцією глибокого затухання, яка забезпечує затишну атмосферу під час використання пристрою з функцією затухання.

Переваги

- До 90% енергозбереження порівняно зі стандартними галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

- Проста модернізація
- Працює від мережі 220–240 В змінного струму, а його форм-фактор призначений для безпосереднього встановлення в усі двоцокольні тримачі
- Термін служби 15 000 годин (B50L70)
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Вітальні, коридори, світильники для зовнішнього освітлення (охоронне освітлення), вільні підлогові внутрішні світильники, будівельне освітлення

CorePro LEDlinear MV


Версії



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S




DTE310 3 x 10A Trailing Edge Dimmer Controller



LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LEDspot R7S 230V



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Розміри



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

CorePro LEDlinear MV

Розміри



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	R7s
Номинальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	R7S

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура		Світловий потік
			(ном.)	Код кольору	
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура		Світловий потік
			(ном.)	Код кольору	
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована		
			Колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1 521 lm
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована		
			Колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1 000 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент
				потужності у ватах
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент
				потужності у ватах
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Елементи керування й затемнення





CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Лише з певними регуляторами яскравості
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Лише з певними регуляторами яскравості
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Hi


Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Hi
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Лише з певними регуляторами яскравості
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Лише з певними регуляторами яскравості
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Hi
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Hi
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Hi

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	від -20 °C до +45 °C	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	від -20 °C до +45 °C	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	від -20 °C до +45 °C	14 kWh
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	від -20 °C до +45 °C	14 kWh
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	від -20 °C до +45 °C	12 kWh
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	від -20 °C до +40 °C	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	від -20 °C до +45 °C	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	від -20 °C до +45 °C	18 kWh
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	від -20 °C до +40 °C	8 kWh




CorePro LEDlinear MV




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

