



Installation multiple, forme différente, CCT complet, gamme de tailles complète

SmartBright CNG Downlight DN058

Les produits de la série SmartBright CNG Downlight offrent des performances d'éclairage fiables avec une longue durée de vie et répondent à toutes les exigences de la réglementation de sécurité IEC. Les produits ont plusieurs possibilités d'installation, y compris un montage encastré et en surface. Les produits ont également différentes formes en option, les formes rondes et carrées peuvent répondre aux différentes exigences des clients. Les produits ont trois options CCT avec différentes solutions de découpe. Les produits ne sont pas nocifs pour les yeux et offrent une expérience de confort oculaire.

Avantages

- Longue durée de vie 35 000 heures, PF0,5, efficacité 75lm/W et gamme complète de 3 CCT et découpe de D75/D100/D150/D200/D275.
- Conception simple et épurée

Fonctions

- découpe : D75-80/D90-100/D150/D200/D275
- CCT : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Efficacité lumineuse : min 80 lm/W
- CRI 80
- PF0,5
- CB/CE
- Flux lumineux : 350/600/1200/1800/2200lm
- Durée de vie : jusqu'à 35 000 heures à L70B50
- Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C

SmartBright CNG Downlight DN058

Application

- Hôtels
- Centres commerciaux
- Hôtellerie

Versions



SmartBright CNG Downlight DN058

Schéma dimensionnel

