



Η προσιτή λύση LED Tube T8

Σωλήνες LED Ecofit T8

Κάντε αναβάθμιση σε αποδοτικούς λαμπτήρες LEDtube μεγάλης διάρκειας ζωής με τους λαμπτήρες Ecofit LED tubes. Οι λαμπτήρες Ecofit LED tubes είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού με σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία LED. Καλή ποιότητα φωτός με ένα εφέ φυσικού φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού με χαμηλή αρχική επένδυση – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα φθορισμού
- Εύκολη εγκατάσταση: αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων T8 που βελτιώνει την ποιότητα του φωτός
- Χαμηλή αρχική επένδυση

Χαρακτηριστικά

- Λύση αντικατάστασης με μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000 ωρών
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%
- Άμεση ενεργοποίηση, χωρίς αναλαμπή ή βόμβο

Εφαρμογή

- Οικιακές εφαρμογές
- Μικρά γραφεία και καταστήματα


Σωλήνες LED Ecofit T8

Versions




LEDtube DE T8 G13

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Σωλήνες LED Ecofit T8

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G13
Κύκλος λειτουργίας	50.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	Ονομαστική διάρκεια ζωής
20862900	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	15.000 h	15.000 h
20864300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	15.000 h	15.000 h
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-	15.000 h
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-	15.000 h
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	-	30.000 h
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	-	30.000 h
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	-	30.000 h
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	-	30.000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	-	30.000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	-	30.000 h
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
20862900	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	4000 K	70	740	2.300 lm
20864300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	6500 K	70	765	2.300 lm
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	4000 K	70	740	1.800 lm
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	6500 K	70	765	1.800 lm
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	80	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	80	865	900 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	80	840	1.800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	80	865	1.800 lm
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	80	840	2.300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	80	865	2.300 lm
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	6500 K	70	765	2.300 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
20862900	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	-	22 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
20864300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	-	22 W	36 W

Σωλήνες LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	50 to 60 Hz	9 W	-
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	50 to 60 Hz	9 W	-
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	50 to 60 Hz	17,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	50 to 60 Hz	17,5 W	-
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	50 to 60 Hz	22,3 W	-
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	50 to 60 Hz	22,3 W	-
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-	22 W	36 W


Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
20862900	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	55 °C
20864300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	55 °C
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	60 °C
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	60 °C
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	55 °C

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
20862900	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	-20 έως +45 °C	-
20864300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13	-20 έως +45 °C	-
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-20 °C έως +45 °C	18 kWh
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-20 °C έως +45 °C	18 kWh
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	-20 °C έως +45 °C	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	-20 °C έως +45 °C	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	-20 °C έως +45 °C	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	-20 °C έως +45 °C	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	-20 °C έως +45 °C	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	-20 °C έως +45 °C	23 kWh
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-20 έως +45 °C	-



Σωλήνες LED Ecofit T8

