



# La solución de Tubos LED T8 asequible

## Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de Tubos T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

### Características


- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

### Aplicaciones


- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

# Tubos LED Ecofit T8


## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	595,5 mm	602,5 mm
LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm



Product	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm 1.205 mm 1.212 mm

## Tubos LED Ecofit T8

### Información general

Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

### Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	240 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

### Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

### Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánica y carcasa

Forma del foco	T8
----------------	----

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	4000 K	70	740	2.000 lm
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	6500 K	70	765	2.000 lm
929002351912	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	6500 K	70	765	1.600 lm
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	6500 K	70	765	1.600 lm
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	4000 K	70	740	800 lm
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	6500 K	70	765	800 lm
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	4000 K	70	740	1.600 lm
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	6500 K	70	765	1.600 lm
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	4000 K	80	840	3.000 lm
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	6500 K	80	865	3.000 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	50 to 60 Hz	20 W	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	50 to 60 Hz	20 W	-
929002351912	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-	16 W	36 W
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	50 to 60 Hz	16 W	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	50 to 60 Hz	8 W	18 W
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	50 to 60 Hz	8 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	50 to 60 Hz	16 W	36 W
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	50 to 60 Hz	16 W	36 W
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	-	25 W	36 W
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	-	25 W	36 W

### Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	45 °C
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	45 °C
929002351912	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	55 °C
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	60 °C
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	50 °C
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	55 °C
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	55 °C
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	60 °C
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	60 °C

# Tubos LED Ecofit T8






## Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-
929002351912	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	Blanco
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	Blanco

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	Blanco
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	Blanco
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	Blanco
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	Blanco
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	Blanco

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929002351912	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-20 a +45 °C	-
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-20 °C a 45 °C	16 kWh
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	-20 a +45 °C	-
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	-20 a +45 °C	-
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	-20 a +45 °C	25 kWh
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	-20 a +45 °C	25 kWh



## Tubos LED Ecofit T8

