



La solución LEDTube T8 asequible

Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

Características


- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

Aplicaciones


- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

Tubos LED Ecofit T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	25.68 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	25.68 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205 mm	1,212 mm
Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205 mm	1,212 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	595.5 mm	602.5 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	595.5 mm	602.5 mm
LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	25.7 mm	28 mm	1,498.5 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	25.7 mm	28 mm	1,498.5 mm	1,505.9 mm	1,513 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1198mm	1205mm	1212mm

Información general

Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	240 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T8
----------------	----

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil promedio (horas)
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	15,000 hora(s)
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	15,000 hora(s)
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	-
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	-
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	-
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	-
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	-
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	-

Tubos LED Ecofit T8

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	4000 K	73	740	800 lm
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	6500 K	73	765	800 lm
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	4000 K	70	740	2.000 lm
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	6500 K	70	765	2.000 lm
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	4000 K	70	740	800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	6500 K	70	765	800 lm
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	4000 K	70	740	1,600 lm
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	6500 K	70	765	1,600 lm
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	4000 K	80	840	3,000 lm
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	6500 K	80	865	3,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	50 to 60 Hz	8 W	-
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	50 to 60 Hz	8 W	-
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	50 to 60 Hz	20 W	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	50 to 60 Hz	20 W	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	50 to 60 Hz	8 W	18 W
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	50 to 60 Hz	8 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	50 to 60 Hz	16 W	36 W
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	50 to 60 Hz	16 W	36 W
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	-	25 W	36 W
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	-	25 W	36 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	60 °C
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	60 °C
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	45 °C
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	45 °C
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	50 °C
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	55 °C
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	55 °C
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	60 °C
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	60 °C

Mecánica y carcasa






Tubos LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	Blanco
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	Blanco
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	Blanco

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	Blanco
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	Blanco
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	Blanco
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	Blanco
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	Blanco

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
929001184708	8W (18W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	-20 °C a 45 °C	8 kWh
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	-20 °C a 45 °C	8 kWh
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	-20 a +45 °C	-
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	-20 a +45 °C	-
929004263711	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL	-20 a +45 °C	25 kWh
929004263811	Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 865 T8 SL	-20 a +45 °C	25 kWh



Tubos LED Ecofit T8

