



Une solution de tube LED T8 économique

Tubes LED Ecofit T8

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

Avantages

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux systèmes fluorescents traditionnels
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles qui améliore la qualité de l'éclairage
- Faible investissement initial

Fonctions


- Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
- Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement

Application

- Applications domestiques
- Petits bureaux et commerces

Tubes LED Ecofit T8


Versions




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Tubes LED Ecofit T8

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	25,5 mm	28 mm	1 197 mm	1 204 mm	1 212 mm
Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	25,5 mm	28 mm	1 197 mm	1 204 mm	1 212 mm
Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Tubes LED Ecofit T8

Informations générales

Culot	G13
Cycle d'allumage	50 000

Données techniques de l'éclairage

Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 degré(s)
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule	T8
--------------------	----

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Durée de vie nominale	
		(heures)	Durée de vie nominale
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	-	15 000 h
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	-	15 000 h
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	-	15 000 h
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	15 000 h	15 000 h
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-	15 000 h
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	-	15 000 h
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	-	15 000 h
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-	15 000 h
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-	15 000 h
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	-	30 000 h
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	-	30 000 h
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-	15 000 h
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	-	20 000 h
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	-	15 000 h
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	-	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	6500 K	80	865	800 lm
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	6500 K	80	865	2 000 lm
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	6500 K	73	765	800 lm
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	6500 K	70	765	2 000 lm
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	4000 K	70	740	900 lm
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	6500 K	70	765	900 lm
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W	4000 K	70	740	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
929002375408	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	6500 K	70	765	1 800 lm
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	80	840	900 lm
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	80	840	1 800 lm
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	6500 K	70	765	2 300 lm
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	80	865	1 600 lm
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	4000 K	70	740	2 000 lm
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	6500 K	70	765	2 000 lm

Fonctionnement et électricité

Tubes LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	50 to 60 Hz	16 W	-
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	50 to 60 Hz	8 W	-
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	50 to 60 Hz	20 W	-
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	50 to 60 Hz	8 W	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	50 to 60 Hz	20 W	-
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	50 to 60 Hz	9 W	-
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	50 to 60 Hz	9 W	-
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
	1800lm 740 T8 G13			
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	50 to 60 Hz	9 W	-
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	50 to 60 Hz	17,5 W	-
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-	22 W	36 W
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	50 to 60 Hz	16 W	-
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	50 to 60 Hz	22 W	-
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	50 to 60 Hz	22 W	-

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	55 °C
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	60 °C
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	45 °C
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	60 °C
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	60 °C
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	60 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	60 °C
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	55 °C
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	60 °C
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	60 °C

Mécanique et boîtier








Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	-
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	-
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	-
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	Dépoli
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	Dépoli
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	Dépoli
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	Dépoli
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	Dépoli
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	Dépoli
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	Dépoli
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	Dépoli
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	Dépoli
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	Dépoli

Approbation et application

Tubes LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante	Consommation d'énergie kWh/1000 h
929001276122	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	-20 °C à 45 °C	16 kWh
929001276322	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	-20 °C à 45 °C	8 kWh
929001338222	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	-20 °C à 45 °C	20 kWh
929001184808	8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube	-20 °C à 45 °C	8 kWh
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-20 °C à 45 °C	20 kWh
929002375108	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	-20 °C à 45 °C	9 kWh
929002375208	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	-20 °C à 45 °C	9 kWh
929002375308	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-20 °C à 45 °C	18 kWh
929002375408	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-20 °C à 45 °C	18 kWh
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	-20 °C à 45 °C	9 kWh
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	-20 °C à 45 °C	18 kWh
929003063408	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-20 à +45 °C	-
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	-20 °C à 45 °C	16 kWh
929003576138	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8	-20 °C à 45 °C	-
929003576238	Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8	-20 °C à 45 °C	-



Tubes LED Ecofit T8

