



# Solusi LEDTube T8 yang terjangkau

## Tabung LED Ecofit T8

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

### Benefits

- Hemat energi hingga 50% dibandingkan lampu pijar konvensional
- Pemasangan yang mudah: mengganti retrofit untuk lampu T8 lama meningkatkan kualitas cahaya
- Investasi awal rendah

### Features


- Solusi retrofit dengan masa pakai 15.000 jam
- Hemat energi hingga 50%
- Menyala cepat, tanpa kedip atau berdengung

### Application

- Aplikasi rumah tangga
- Kantor kecil dan peritel

# Tabung LED Ecofit T8

## Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 SL ID	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 SL ID	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

### Informasi Umum

Tutup-Dasar	G13
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	15.000 jam

### Teknis Lampu

Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Indeks renderasi warna (CRI)	70
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

### Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s

### Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

### Mekanis dan Housing

Lapisan bohlam	Suram
Bentuk Bohlam	T8

### Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
---------------------	-------------------

### Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Kode Warna	Flux Cahaya
929001277417	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 SL ID	4000 K	740	1.050 lm
929001277517	LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 SL ID	6500 K	765	1.050 lm
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	4000 K	740	1.800 lm

### Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929001277417	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 SL ID	10 W	18 W
929001277517	LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 SL ID	10 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	18 W	36 W

### Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001277417	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 SL ID	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001277517	LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 SL ID	60 °C

# Tabung LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	55 °C

