



Доступне рішення LEDTube T8

Перейдіть на ефективні, довговічні світлодіодні трубки з Ecofit LED tubes. Ecofit LED tubes — це швидкий і простий спосіб замінити ваші старі флуоресцентні трубки на сучасну, ефективну світлодіодну технологію. Хороша якість світла з ефектом природного освітлення для використання в загальному освітленні з низькими початковими інвестиціями — екологічно чисте рішення.

Переваги

- До 50% енергозбереження порівняно зі звичайними флуоресцентними системами
- Просте встановлення: модернізована заміна існуючих ламп T8, що покращує якість світла
- Низькі початкові інвестиції

Характеристики

- Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин
- До 50% енергозбереження
- Миттєве ввімкнення, без мерехтіння та дзижчання

Applications


- Застосування вдома
- Невеликі офіси та крамниці

Версії




Standard Product Photo


Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	G13
Цикл перемикання	50 000

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	240 °
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T8

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Номінальний термін служби
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	15 000 година (-н)
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	15 000 година (-н)
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	15 000 година (-н)
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	15 000 година (-н)
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30 000 година (-н)
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30 000 година (-н)
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30 000 година (-н)
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30 000 година (-н)
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30 000 година (-н)
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30 000 година (-н)
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	15 000 година (-н)
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	15 000 година (-н)
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	15 000 година (-н)
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Код кольору	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	840	1 600 lm	4000 K	80
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	865	1 600 lm	6500 K	80
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	840	800 lm	4000 K	80
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	865	800 lm	6500 K	80
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	840	900 lm	4000 K	80
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	865	900 lm	6500 K	80
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	840	1 800 lm	4000 K	80
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	865	1 800 lm	6500 K	80
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	840	2 300 lm	4000 K	80
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	865	2 300 lm	6500 K	80
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	740	1 650 lm	4000 K	70
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	765	1 650 lm	6500 K	70
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	740	850 lm	4000 K	70
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	765	850 lm	6500 K	70

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	16 W
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	16 W
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	8 W
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	8 W
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	17,5 W
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	17,5 W
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	22,3 W
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	22,3 W
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	18 W
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	18 W
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	9 W
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	9 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	55 °C
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	55 °C
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	55 °C
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	55 °C
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	55 °C
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	55 °C
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	50 °C
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	50 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	16 kWh
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	16 kWh
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	8 kWh
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	8 kWh
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	18 kWh
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	18 kWh
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	9 kWh
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	9 kWh

