



Ваш щоденний LEDspot MR16

Essential LEDspot MR16

Лампи Essential LEDspots MR16 сумісні з більшістю існуючих пристроїв із цоколем GU5.3 і призначені для заміни галогенових точкових ламп у разі модернізації. Essential LEDspots MR16 забезпечують значне енергозбереження та мінімізують початкові інвестиції.

Переваги

- До 90% енергозбереження порівняно з традиційними галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування
- Низькі початкові інвестиції

Характеристики


- Проста модернізація
- Термін експлуатації до 15 000 годин
- Без регулювання яскравості
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання

Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе, магазини
- Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні

Essential LEDspot MR16

Розміри



Product	D	C
5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	GU5.3
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Кут променя (ном.)	24 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Сила світла (ном.)	1 700 cd

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	- Hz
Частота мережі	- Hz
Споживана потужність	5 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Еквівалент потужності у ватах	50 W

Температура

Макс. T-Case (ном.)	76 °C
---------------------	-------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	MR16
-------------	------



Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------



Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001240108	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	2700 K	827	400 lm
929001240208	5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot	6500 K	865	435 lm

Essential LEDspot MR16





Акцентні діаграми



Accent Diagram - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D

Accent Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Діаграми променів



Beam diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Beam diagram - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D

