



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características



- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Lámparas LED Essential

Plano de dimensiones



Product	D	C
Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	60 mm	109 mm

Product	D	C
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	60 mm	107 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	910 lm
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	910 lm
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	1,310 lm
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	1,310 lm
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	6500 K	865	1,310 lm
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	450 lm
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	450 lm
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	800 lm
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	800 lm
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	6500 K	865	800 lm

Operación y aspectos eléctricos



Lámparas LED Essential

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	10 W	75 W
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	10 W	75 W
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	12 W	100 W
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	12 W	100 W
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	12 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	5.5 W	40 W
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	5.5 W	40 W
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	8 W	60 W
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	8 W	60 W
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	8 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	80 °C
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	80 °C
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	85 °C
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	85 °C
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	85 °C
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	75 °C
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	75 °C
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	80 °C
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	80 °C
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	80 °C



Lámparas LED Essential

