

Основні світлодіодні лампи

6979537



Ваша щоденна світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи Essential LEDbulbs сумісні з існуючими світильниками з цоколем E27 та призначені для заміни ламп розжарювання, галогенових та енергозберігаючих ламп. Вони забезпечують величезну економію енергії та мінімізують початкові інвестиції

Переваги

- До 90 % енергозбереження порівняно з традиційними лампами розжарювання
- Нижчі витрати на обслуговування
- Низькі початкові інвестиції

Applications

- Застосування вдома

Характеристики

- Проста модернізація з наявним цоколем E27
- Термін служби до 10 000 годин
- Без регульованої яскравості
- Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання

Версії



LEDbulb A65 E27 FR P1




65W E27 A60 FR




80W E27 A60 FR


Розміри



Product	D	C
Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	60 mm	108 mm



Product	D	C
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	60 mm	119 mm
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	60 mm	119 mm
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	60 mm	119 mm



Product	D	C
Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	60 mm	108 mm
Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	60 mm	108 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	12 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	180 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,4 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи Матовий
Форма лампи A60

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Код кольору	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	827	1 521 lm	2700 K
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	840	1 521 lm	4000 K
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	865	1 521 lm	6500 K
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	865	1 055 lm	6500 K
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	865	806 lm	6500 K
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	840	470 lm	4000 K

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	14 W	100 W
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	14 W	100 W
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	14 W	100 W
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	9,5 W	75 W
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	8 W	60 W
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	4,9 W	40 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	95 °C
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	95 °C
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	95 °C
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	95 °C
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	85 °C
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	85 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	14 kWh
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	14 kWh
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	14 kWh
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	10 kWh
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	8 kWh
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	5 kWh

