



# Ваша щоденна світлодіодна лампа

## Основні світлодіодні лампи

Світлодіодні лампи Essential LEDbulbs сумісні з існуючими світильниками з цоколем E27 та призначені для заміни ламп розжарювання, галогенових та енергозберігаючих ламп. Вони забезпечують величезну економію енергії та мінімізують початкові інвестиції

### Переваги

- До 90 % енергозбереження порівняно з традиційними лампами розжарювання
- Нижчі витрати на обслуговування
- Низькі початкові інвестиції

### Характеристики

- Проста модернізація з наявним цоколем E27
- Термін служби до 10 000 годин
- Без регульованої яскравості
- Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання

### Застосування

- Застосування вдома

## Основні світлодіодні лампи

### Версії






65W E27 A60 FR



80W E27 A60 FR

### Розміри



Product	D	C
Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	60 mm	108 mm

Product	D	C
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	60 mm	119 mm
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	60 mm	119 mm
Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	60 mm	119 mm

Product	D	C
Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	60 mm	108 mm
Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	60 mm	108 mm

## Основні світлодіодні лампи

### Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Цикл перемикачів	50 000
Номінальний термін служби	12 000 година (-н)

### Світлотехнічні

Кут променя (ном.)	180 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

### Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,4 s

### Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

### Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	A60

### Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------

### Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	2700 K	827	1 521 lm
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	4000 K	840	1 521 lm
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	6500 K	865	1 521 lm
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	6500 K	865	1 055 lm
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	6500 K	865	806 lm
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	4000 K	840	470 lm

### Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	14 W	100 W
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	14 W	100 W
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	14 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	9,5 W	75 W
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	8 W	60 W
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	4,9 W	40 W

### Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	95 °C
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	95 °C
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	95 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	95 °C
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	85 °C
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	85 °C

### Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002306822	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 827 UCCA	14 kWh
929002306917	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 840 UCCA	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002307017	Ecohome LED Bulb 14W 1521lm E27 865 UCCA	14 kWh
929002306717	Ecohome LED Bulb 9.5W 1055lm E27 865UCCA	10 kWh

## Основні світлодіодні лампи

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929002306417	Ecohome LED Bulb 8W 806lm E27 865 UCCA	8 kWh
929003564137	Ecohome LED Bulb 4.9W 470lm E27 840 UCCA	5 kWh

