



De nieuwe generatie universele T8 LED-TL-verlichting

CorePro LEDtube Universal T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Voordelen

- Lagere operationele kosten dankzij een lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

Kenmerken


- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-) VSA's als netaansluiting.
- Substantiele energiebesparing in vergelijking met fluorescentielampen.
- InstantFit-technologie voor compatibiliteit met vele verschillende VSA's.
- Geen kwik

Toepassing

- Kantoren, onderwijsinstellingen, detailhandel.
- Industriële ruimten, magazijnen, grootwinkelbedrijven

CorePro LEDtube Universal T8

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Algemene informatie

Lampvoet	G13
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	240 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	T8

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
-----------------------------	----------------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8718696801666	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1.850 lm
8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2.000 lm
8718696801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2.000 lm
8718696801727	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2.500 lm
8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2.700 lm
8718696801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2.700 lm
8718699782771	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
8718699782818	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
8720169199989	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2.400 lm
8720169200043	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3.500 lm

CorePro LEDtube Universal T8

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696801666	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
8718696801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
8718696801727	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
8718696801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699782771	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W
8718699782818	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
8720169199989	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
8720169200043	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W


Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718696801666	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 °C
8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C
8718696801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
8718696801727	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 °C
8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
8718696801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699782771	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 °C
8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C
8718699782818	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C
8720169199989	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
8720169200043	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8718696801666	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
8718696801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
8718696801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
8718696801727	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
8718696801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
8718696801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
8718699782771	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
8718699782795	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
8718699782818	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
8720169199989	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
8720169200043	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh



CorePro LEDtube Universal T8

