



Skab den perfekte atmosfære

Tilbehør

Denne Philips-ledning kombinerer en stofledning og en metalfatning med en mat finish, så du får den helt rigtige "vibe" i boligen. Du kan fuldende det lækre look ved at parre den med E27 LED-pærer fra Philips' vintageserie, moderne serie eller klassiske serie.

Fordele

- Materiale af høj kvalitet
- Justerbar ledningslængde

Funktioner

- Metalfatning med mat finish
- Stofledning
- Sætter en god stemning og god stil

Anvendelsesområder

- Gang
- Spisebord
- Stuer
- Soveværelser
- Receptioner
- Barer

Versions



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT



40W E27 Bulb - RFT

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	40 W

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus	Normeret levetid
929001977901	40W E27 Bulb	25.000	10.950 t
929001977801	40W E27 Bulb	-	-

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus	Normeret levetid
929001978001	40W E27 Bulb	25.000	10.950 t

